

■ **Codice:** 909040160

■ **Descrizione:** Transenna Rossa in Polietilene
Dimensioni: h100 x 195 cm



Impilabile



Particolare zampa



■ Caratteristiche dimensionali e tecniche

Dimensioni massimo ingombro:

- altezza 100 cm
- larghezza 195 cm
- spessore 50 mm
- 3 zone per applicazione pannelli personalizzati da 23,5 x 42,5 cm ciascuno
- Baricentro a 19 cm Da terra con + del 50% di peso sulle zampe per la massima stabilità
- zampe gomma + perno in PE
- zampe orientabili a 360°

Peso totale 13 kg

- peso transenna 6,2 kg
- peso zampe 6,8 kg (3,4 kg. cad.)

■ Banda rifrangente e pannello segnaletico

- Banda catarifrangente bianco/rossa
- Agganci per pannello segnaletico (fronte e retro)
- Personalizzazione banda e pannello segnaletico

■ Visibilità

- Banda catarifrangente nella zona bassa della transenna per aumentarne la visibilità
- Colore rosso facilmente visibile
- Piedini neri in contrasto con il resto della transenna

■ Stabilità

- Baricentro ribassato nella parte bassa della transenna
- Piedini piatti con superficie di appoggio ampia
- Piedini ruotabili per aumentare la stabilità della transenna

■ Movimentazione e maneggevolezza

- Maneggevolezza data dal peso leggero (facilmente movimentabile anche da una sola persona)
- Piedini ruotabili per ridurre gli ingombri
- Facile impugnatura
- Facilmente trasportabili e impilabili

■ Riciclabilità

- Polietilene riciclabile
- Assenza di parti metalliche

■ Montaggio

- Montaggio veloce ed intuitivo tramite sistema con perno
- Piedini facilmente sfilabili


■ Descrizione prodotto

La transenna è realizzata in plastica ed è leggera, indeformabile, flessibile, prodotta in materiale riciclabile al 100%. Può essere impilata ed è disponibile in vari colori. La transenna è inoltre personalizzabile, poichè possono essere inserite descrizioni pubblicitarie.

■ Descrizione funzionalità

Le transenne in plastica, possono essere utilizzate per la delimitazione di cantieri stradali, depositi, passaggi pedonali, manifestazioni ecc..

■ Descrizione tecnica in mm:



ATTENZIONE
Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano ma ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento, l'apparecchiatura deve essere consegnata a ditte specializzate nello smaltimento dello specifico rifiuto. Chiunque smaltisca abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti. Le specifiche e le caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.

